

仕様書 Specification

項目 Item	内容 Specifications															
名称 Type	感震センサ Earthquake-proof Sensor															
型式 Model	C 2 - 2 5 0 B															
感震方式 Quake Detection Method	鋼球落下式+重錘磁石式 Ball Dropping Type + Magnet & Weight Type															
使用圧力 Operating Pressure	0. 0 2 5 ~ 0. 2 0 MP a															
気密 Air-Tightness Test	0. 3 0 MP a															
耐圧 Hydrostatic Test	0. 8 0 MP a															
作動表示 Activation Display	圧力計表示 Pressure Gauge Display															
復帰方法 Resetting Method	手動 (リセットレバー操作) Manual Return with the Lever															
設置方式 Installation Method	G. L. 設置 Ground Lay															
入口接続 Inlet Connection	Φ 8 銅管接続 Copper Tube (ODφ8)															
出口接続 Outlet Connection	Φ 8 銅管接続 Copper Tube (ODφ8)															
形状寸法 External Dimensions	ヨコ (W) 2 9 9 × オクユキ (D) 1 3 0 × タテ (H) 3 5 2 (BOXハンドル除く)															
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 5 ~ + 6 0 °C															
質量 Product Weight	約 Approx. 8 Kg															
備考 Note	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%;">振動周波数 (Hz)</th> <th style="width: 50%;">作動加速度 (gal)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">作 動</td> <td style="text-align: center;">1. 4 ~ 3. 3</td> <td style="text-align: center;">200 ~ 250</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 · 10</td> <td style="text-align: center;">200以下では作動しない</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">320以下では作動しない</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">450以下では作動しない</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		振動周波数 (Hz)	作動加速度 (gal)	作 動	1. 4 ~ 3. 3	200 ~ 250	5 · 10	200以下では作動しない	15	320以下では作動しない	20	450以下では作動しない			
	振動周波数 (Hz)	作動加速度 (gal)														
作 動	1. 4 ~ 3. 3	200 ~ 250														
	5 · 10	200以下では作動しない														
	15	320以下では作動しない														
	20	450以下では作動しない														

DATE: Apr.1.2014

Ⓢ I.T.O 株式会社

[**Ⓢ I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号

(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590